






4K



Resolución UHD 4K con Monitor Quirúrgico Pulgadas-55 Procedimientos Precisión Alta Otros y Endoscopia para

Brillo Alto y Resolución UHD 4K alto con retroiluminación LED de bajo consumo y monitor de usos El es 2160 x 3840 de resolución Alto El. m2/cd 700 de brillo 4K reproduce fielmente y HD Full de tamaño las veces cuatro High Ultra en imágenes microscopio operativo y endoscopia .Definición

Distinción de tonos para gama de colores amplia para poder operar las necesidades del cirujano, procedimientos durante los soportes EX5542 El. tonos de color que varían entre diferenciar sutiles que aseguran un video en color estándar 4K 2020.BT el por amarillos y rojos capturados de sombras entre las diferencias. Pantalla en la que se distinguen las cámaras admitidas-2020.BT



CuratOR® EX5542

Compatibilidad HDR

aproxima que el rango a es) Rango Dinámico Alto (HDR a en que se muestra es el contenido como la luz y el color de la percepción perceptual humana el con equipado es monitor El dispositivo está equipado para) HLG (gamma-log híbrido y curva) PQ (cuantificación El soporte HDR de las imágenes garantiza esto. El soporte HDR y los negros aplastados sin mostrar son cámaras endoscópicas. El sistema visual humano se parece mucho más.

Design Flat Totalmente

son los dispositivos médicos que contienen varias salas de operación y manejo seguro. cirugía de tipo a según monitores dispuestos quirúrgicos s'EIZO. papel importante un entorno de juego estéril fácil promueve y espacio valioso ahorra que el diseño plano un adoptado cubierto es frente al, Además. desinfección y limpieza exterior contra protección para IP45 con vidrio protector a con .(clasificación IP32 y tiene monitor todo el (salpicaduras y material

Los desafíos de montaje VESA y livianos

vienen a menudo con monitores de pantalla grande, rango convencional limitado y peso pesado debido a su instalación durante solo el peso de un EX5542. Capacidades de montaje de monitores distintos a los mucho más ligeros que esto hace. kg 3,29 e instalación de dificultad aliviando así y tamaño este de flexible permite estándar VESA el con Cumplimiento. accesorios de mantenimiento comunes al montaje

Higiene y Seguridad para Cubre Cable

Se pueden conectar el cable, cubrir el cable conectado al Con seguridad de nivel alto y mantener para ver fuera de la habitación ordenadamente almacenada en funcionamiento en higiene y

Conectividad Imágenes optimizadas

UHD 4K hasta, HDMI o DisplayPort), SDI-12G (BNC Con cable único a con segundo por fotogramas 60 a los que se muestran estables), SDI-12G (BNC a través de modalidades conectadas a varios metros 30 de distancias mucho más incluso logrado es la transmisión


Monitores Múltiples para la salida directa de imágenes ,

DisplayPort), SDI-12G (BNC con monitor equipado también se puede pasar a través de la entrada de video para que los terminales emitan DVI y la imagen sea la misma. El monitor junto a la salida directa y el intercambio de información hacen que los monitores sean múltiples se muestra mientras, la sala opera el personal médico sin problemas entre el exceso de cableado que alivia


Especificaciones

Modelo de variaciones		soporte sin: EX5542 Blanco
Gabinete de colores		(IPS (Panel LCD-Color TFT
Panel	Escribe	LED "55 / cm 7.139 (relación
	Iluminar desde el fondo	aspecto 9:16 (2160 x 3840 mm
	Tamaño	4.680 x 6.1209
	Resolución Nativa	
	Tamaño de imagen visible (V x H)	
	Píxel de tono	mm 315,0 x 315,0
	Pantalla de colores	colores mil millones 07,1: SDI (colores bit-10 (máximo(colores millones 77,16: colores bit-8 "178" / 178
	Ángulos de visualización (típico, V / H(m2/cd 700) típico (Brillo 1:100) típico	
Video	(Contraste (gris a gris (ms 8)) típico (Tiempo de respuesta Cobertura Gamut emulación 2020.BT (típico)	
	Entrada de terminales	
Señales	,D-DVI), SDI-12G (BNC), SDI-3G (BNC HDMI, puerto de pantalla	
	Salida de terminales (a través del bucle (	DisplayPort, D-DVI), SDI-12G (BNC
Energía	Hz 60 - 50: V 240 - 100 Requisitos	Potencia
	Potencia Máxima Consumo	170
Idiomas OSD		, Francés, Alemán, Inglés, Sueco, Italiano, Español, Chino simplificado, Japonés, Ruso, Chino tradicional portugués PinP), Picture-by-Picture (PbyP Input Auto), Picture-in-Picture (color, switch Gamma, Control de detección control remoto, interruptor de temperatura (232C-RS) Vidrio protector de pantalla laminado, 9H Dureza Peso neto kg 3.29. aprox . (
Físico	Funciones y características	
Especificaciones		mm 16 - 11 profundidad, M8, mm 200 x 400
		(posterior (IP32), frontal (IP45/ANSI), dispositivo médico (UKCA/CE 2.C22- CSA/CAN, 1-ES60601 AAMI, B-VCCI, 1-60601 EN/IEC, 1-60601. No, RoHS , RCM), B(3-ICES CAN, B-FCC CCC, WEEE, RoHS China adjunto monitor, cubierta Cable Disk Utility, 2 x cable de
Accesorios suministrados para contacto EIZO Por favor. país por variar mayo (detalles		amarre, 4 x tornillos Instalación, uso para instrucciones (Manual FWM6300 montaje en pared
Accesorios Opcional		
Orden de números		6GF62008UB20

(mm (dimensiones



Conectividad



en contacto con el socio EIZO su búsqueda se contactará con/com.or-eizo.www://https://https

a es VESA. otros países y Japón en Corporation EIZO de marcas comerciales registradas son CuratOR y, logotipo EIZO the, EIZO Multimedia Definition-High HDMI y términos HDMI The. Asociación Normas Electrónica Video de marcas registradas y Estados Unidos en LLC, Licencias HDMI de marcas registradas o marcas comerciales son logotipos HDMI y, Interfaz sus de marcas registradas o marcas comerciales son logotipos y, nombres de productos, nombres de empresas otros Todos. otros países .aviso sin cambio de tema son especificaciones. propietarios respectivos